

Garant

Plaquita de corte de fresado XDLW 09T308 SR, para fresa HPC Feedking, HB7525



Datos de pedido

Número de pedido	212953 ST1400
GTIN	4069515004916
Clase de artículo	21A

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ máx.}}$

Descripción técnica

Tipo	ST1400
Radio angular	0,8 mm
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	1,99 mm
Código ISO plaqita de corte	XDLW 09T308 SR
Clase	HB4025
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	1,15 mm
Avance f_z por diente	0,79 mm

Hoja de datos

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		