



**Moleta PM, BR 15°, Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes:  
10X3/0,5mm**



## Datos de pedido

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 290271 10X3/0,5 |
| GTIN              |                 |
| Clase de artículo | 29I             |

## Descripción

### Ejecución:

Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

### Nota:

- **Tamaño 21,5 × 5 × 8 apropiado para herramientas Quick.**
- **Otros tamaños disponibles a petición.**

## Descripción técnica

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Ø de perforación de moleta d <sub>2</sub> | 6 mm   |
| Ejecución moleta                          | BR 15° |
| Para norma                                | DIN 82 |
| Material de corte                         | PM     |
| Tipo de producto                          | Moleta |

## Datos de usuario

|                                       | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio, plásticos                   | adecuado                   | 160 m/min      | N          |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado                   | 110 m/min      | N          |
| Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   | 110 m/min      | P          |
| Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   | 85 m/min       | P          |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   | 65 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>          | adecuado                   | 60 m/min       | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>          | adecuado                   | 35 m/min       | M          |
| CuZn                                  | adecuado                   | 120 m/min      | N          |
| Aceite                                | adecuado                   |                |            |
| húmedo máximo                         | adecuado con restricciones |                |            |
| húmedo mínimo                         | adecuado con restricciones |                |            |