

**Cuchilla angular KOMET® Forma f, Tipo: B03L****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 240078 B03L   |
| GTIN              | 4047109017498 |
| Clase de artículo | 24H           |

**Descripción****Ejecución:**

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilar varias veces en la superficie de desprendimiento.

Tamaños con denominación adicional **L = mango prolongado**.

**Material de corte:**

**HSS/Co10** Para materiales difíciles de mecanizar.

**Nota:**

**Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.**

Material de corte: HSS Co 10

Profundidad taladro: 26 mm

para perforaciones a partir de  $\varnothing$ : 7 mm

Longitud total: 125 mm

$\varnothing$  de mango: 8 mm

**Descripción técnica**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Tipo   | B03L                           |
| Longitud total                               | 125 mm                         |
| Profundidad taladro                          | 26 mm                          |
| para perforaciones a partir de $\varnothing$ | 7 mm                           |
| $\varnothing$ de mango                       | 8 mm                           |
| Material de corte                            | HSS Co 10                      |
| Tipo de producto                             | Inserto de corte para torneado |

