

**Soporte de tronzado KOMET®, Tipo: A1/2A****Datos de pedido**

Número de pedido	240010 A1/2A
GTIN	4047109015333
Clase de artículo	24G

Descripción**Ejecución:**

Para cuchilla n.º 240014 – 240020. Las cuchillas se sujetan lateralmente en el soporte ranurado.

Atención:

Suministro **sin cuchilla**.

Descripción técnica

Cuchillas adecuadas, tronzado: n.º 240014	A1/2A
Altura del filo de corte	20 mm
para el ancho de la hoja	4 mm
Tipo	A1/2A
Altura del mango h	22 mm
para la altura de la hoja	16 mm
Cuchillas adecuadas, ranuras para arandela de retención: n.º 240020	A0,9 hasta A2,15 con 240022, A2,65 hasta A4,15
Longitud total L	170 mm
Anchura del mango b	14,5
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Inserto KOMET® para cuchilla de tronzar

240022