



Soporte M-Drill, Mango: MK3



Datos de pedido

Número de pedido	080750 MK3
GTIN	4069515008587
Clase de artículo	BAW

Descripción

Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical. Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

Los portapinzas de sujeción M-Drill están equipados con un anillo de refrigeración de aluminio con orificios para disipar eficientemente el calor generado durante la perforación de fricción. Como resultado, no se introduce calor en el husillo de la máquina.

Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.º 308964.

Llave de apriete ER n.º 309680 25.

Macho para laminar HOLEX n.º 139130 o n.º 139180.

Descripción técnica

Llave de apriete ER	25
Ø exterior D	42 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm

Hoja de datos

Tuerca de apriete ER de recambio	25
Para pinzas de sujeción ER	25
Gama de sujeción	1 - 16 mm
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción