

**Plaquita de corte de torneado DNGA 150604, CBN (0°), Tipo: ME****Datos de pedido**

Número de pedido	255630 ME
GTIN	4960664507276
Clase de artículo	25H

**Descripción****Ejecución:**

Plaquitas CBN con revestimiento de **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 o 3 filos por plaquita.

**Descripción técnica**

Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 200 m/min
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,1 - 0,2 mm/rev,
Ejecución de la arista de corte	ME
Clase	KBN25M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CBN

Código ISO plaquita de corte	DNGA 150604
Número de cambios/cortes	2
Atributo del nombre de producto	KBN25M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
continuo	adecuado con restricciones		
irregular	adecuado		
interrumpido	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		