



Mordazas de fijación de 5 ejes TeleCentric, Tipo: 100



Datos de pedido

Número de pedido	361255 100
GTIN	4250364404617
Clase de artículo	34A

Descripción

Ejecución:

- **Ideal para el uso en centros de mecanizado de 5 ejes.**
- **Posibilidad de sujeción y convencional y sujeción por agarre.**
- **Husillo telescópico, el contorno de interferencia permanece inalterado.**
- **Programación céntrica sencilla sin desplazamiento del punto cero.**
- **La accesibilidad de la pieza de trabajo es independiente de la abertura de sujeción.**
- **Forma simétrica = la pieza de trabajo permanece centrada y paralela, la medida excedente del material se distribuye simétricamente.**
- **Sustitución de las mordazas sin herramientas gracias al cierre rápido en 10 segundos por cada par de mordazas.**
- **Fuerza de sujeción constante gracias al husillo telescópico de bajo mantenimiento.**
- **De serie con taladros de asiento 25H6 M10 para sistema de sujeción a punto cero, distancia entre puntos 200.**
- **Anillo graduado integrado para el ajuste de precisión de la posición centrada.**
- **Fuerza de sujeción 30 kN con 45 Nm lineales.**

Suministro:

Manivela manual, guía de inicio rápido.

Partes opcionales:

Llave dinamométrica n.º 656050 tam. 120, vaso para destornilladores de 6 caras n.º 643330 tam. 14, mordazas intercambiables n.º 361258 – 361264, bridas de sujeción n.º 360750 tam. 125/160, juego de alineación y fijación n.º 360530, perno de sujeción n.º 360025 tam. 25M10 y 25M10/138.

Hoja de datos

Mordazas intercambiables n.º 361258 – 361260, bridas de sujeción n.º 360750 tam. 125/160, juego de alineación y fijación n.º 360530, perno de sujeción n.º 360025 tam. 25M10 y 25M/138.

Descripción técnica

Código de colores para los accesorios adecuados	TeleCentric
Serie	TeleCentric
Longitud L	351 mm
Gama de sujeción S1	12 - 166 mm
Altura del cuerpo base c	168,9 mm
Gama de sujeción S2	62 - 199 mm
Anchura B	94 mm
Anchura de ranura n H7	20 mm
Peso	24,5 kg
Altura h	27,1 mm
Medidas anchos de llave	14 mm
Par máximo	45 Nm
Fuerza de apriete máxima	30 kN
Ejecución	Sistema de sujeción de punto cero
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/361255-100>