

Garant**Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado, 5×D, Ø DC m7: 42mm****Datos de pedido**

Número de pedido	234015 42
GTIN	4045197697554
Clase de artículo	21S

Descripción**Ejecución:**

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.

Tolerancia de perforación: -0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

Texto publicitario uso:

Con plaquitas N.º GG2340 - GG2389.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 130511.

Recomendación:

En el inicio del taladrado reducir el avance al 70 %.

Nota:

Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	239700 20IP (6,3 Nm)
Ø de mango D _s	40 mm
Longitud útil L ₁	210 mm
Código ISO plaquita de corte	SOGX 130511

Número de filos Z	1
Longitud del mango L _s	68 mm
Serie	Power Drill
Ø nominal D	42
para Ø pulgadas	1 21/32 pul
Límite de ajuste máximo V _{máx}	0,25 mm
Longitud de voladizo L _A	239 mm
Tipo de plaquita de corte para corte interno	HB6535
Tipo de plaquita de corte para corte interno	HB6640
Tipo de plaquita de corte para corte interno	HB630
Tipo de plaquita de corte para corte interno	HB6810
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	5×D
Mango	ISO 9766
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas
Accionamiento 20iP

239700 20iP

659874 50

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de
1/4 pulgada Longitud total 50 mm

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx Plus® 20IP

674252 20IP

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm

659906 1600

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm

659957 1600