

**Garant****Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 20/10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260611 20/10
GTIN	4045197653246
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	RC.X 1003
Tamaño de placa	10 mm
Longitud total L de los soportes neutros	125 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Anchura de función L <sub>4</sub> de los soportes neutros	15 mm
Calzo	269005 11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Voladizo L <sub>1</sub> de los soportes neutros	20,3 mm
Código ISO Soporte	SRDCN 2020K10
Tamaño del mango	20 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Calzo Tipo 11	269005 11
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500