

 KOMET**Cuchilla de roscar para interiores KOMET® rosca a la derecha Forma 55° (Whitworth), Tipo: B05****Datos de pedido**

Número de pedido	240088 B05
GTIN	4047109017146
Clase de artículo	24H

Descripción**Ejecución:**

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilear varias veces en la superficie de desprendimiento.

Tamaños con denominación adicional **L = mango prolongado.**

Material de corte:

HSS/Co10 Para materiales difíciles de mecanizar.

Nota:

Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.

Descripción técnica

para perforaciones a partir de Ø	12 mm
Profundidad taladro	50 mm
Tipo	B05
Para altura de paso	12–40 paso/pul
Longitud total	80 mm
Ø de mango	8 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

