

**HOLEX®**
**DCMT 070204 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260502 HBX020
GTIN	4045197669964
Clase de artículo	22D

**Descripción**

DCMT 070204 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Avance  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 300 m/min

**Descripción técnica**

Avance $f$	0,06 - 0,36 mm/rev,
Rompevirutas	PM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 300 m/min
Clase	HBX020

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Barra de mandrinar
Serie	Cabezal de corte
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Número de cambios/cortes	2
Asignación de plaquitas	neutro