

Garant**Plaquita de tronzar neutro, HU9310, Ancho de tronzado w: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273505 8
GTIN	4067263125259
Clase de artículo	21J

Descripción**Aplicación:**

Para lamas de tronzado n.º 273551 – 273558.

Descripción técnica

Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,19 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Ancho de tronzado w	8 mm
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Clase	HU9310
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	90 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		