



## Barra de mandrinar copiadora KOMET® UniTurn®, hacia la izquierda, L2 = 20 mm, Ø Dmin: 3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	2401193
GTIN	4047109071001
Clase de artículo	24S

### Descripción

#### Ejecución:

Material de corte = BK 82.

A partir de tamaño 5, con aportación interna de refrigerante; con diámetros reducidos, el refrigerante se transmite a través del soporte.

### Descripción técnica

Profundidad de tronzado máxima $p_{m\acute{a}x.}$	0,7 mm
f	1,25 mm
Radio R	0,1 mm
a	2,7 mm
Soporte de apriete adecuado n.º 240100	12/4, 16/4
para perforaciones a partir de Ø D <sub>min.</sub>	3 mm
Ø del mango d	4 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ m\acute{a}x.}$	0,2 mm
Avance f en acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/rev,
Longitud útil	20 mm
Atributo del nombre de producto	L <sub>2</sub> = 20 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	180 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	180 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	160 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	90 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	S
GG(G)	adecuado	55 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

## Accesorios

Soporte de apriete para torneado KOMET UniTurn® para uso vertical (sin barra de mandrinar) Ø de mango d / Ø de perforación d1 12/4 mm

240100 12/4

Soporte de apriete para torneado KOMET UniTurn® para uso vertical (sin barra de mandrinar) Ø de mango d / Ø de perforación d1 16/4 mm

240100 16/4