

MIRKA**Lijadora excéntrica DEROS II, Tipo: 650****Datos de pedido**

Número de pedido	077335 650
GTIN	6416868227239
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Lijadora excéntrica con **motor eléctrico sin escobillas sin fuente de alimentación.**

- **Bajo consumo energético. Especialmente compacto, silencioso, ligero y potente.**
- **Motor un 20 % más potente que DEROS I que mantiene la velocidad constante bajo carga pesada.**
- **Conectividad Wi-Fi y conectividad Bluetooth mejorada.**
- **Indicador LED de RPM en el control de velocidad + interruptor de encendido/apagado y velocidad bloqueable.**
- **Posibilidad de aspiración externa.**

Aplicación:

Trabajos de eliminación (rectificación gruesa, intermedia y fina) para madera, metal, pintura. Perfectamente apropiado para el mecanizado de superficies de difícil acceso o perfiladas en el caso de trabajos de rectificado en húmedo y también en seco.

Nota:

Muela abrasiva adecuada con 6 taladros, artículo n.º 567775, con 15 taladros, artículo n.º 567558 y ABRANET, artículo n.º 567800.

Plato de apoyo adecuado, artículo n.º 567990 tam. 150.

Descripción técnica

Suministro de energía

Funcionamiento con
alimentación de red

Interfaz	Interfaz Bluetooth
Peso	1,1 kg
Carrera de circuito oscilante	5 mm
Vibraciones máximas según EN	3,4 m/s ²
Consumo de potencia	400 W
Ø de plato lijador	150 mm
Serie	DEROS II
Número de oscilaciones	4000 - 10000 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadora excéntrica

Accesorios

Plato apoyo de PU agujeros Ø exterior 150 mm	567990 150
--	------------