



Barra de mandrinar tronzadora KOMET® UniTurn®, hacia la derecha, L2 = 20 mm, Ø Dmin / ancho de tronzado w: 4/1 mm



Datos de pedido

Número de pedido	240158 4/1
GTIN	4047109071551
Clase de artículo	24S

Descripción

Ejecución:

Material de corte = BK 82.

A partir de tamaño 5, con aportación interna de refrigerante; con diámetros reducidos, el refrigerante se transmite a través del soporte.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.

Refrigeración interior: sí

f: 1,25 mm

a: 3,7 mm

Ø del mango d: 4 mm

Profundidad de tronzado máxima $p_{m\acute{a}x.}$: 0,8 mm

Soporte de apriete adecuado n.º 240100: 12/4, 16/4

Descripción técnica

para perforaciones a partir de Ø D _{min.}	4 mm
f	1,25 mm
Profundidad de tronzado máxima $p_{m\acute{a}x.}$	0,8 mm
a	3,7 mm
Ø del mango d	4 mm
Soporte de apriete adecuado n.º 240100	12/4, 16/4
Ancho de tronzado w	1 mm
Refrigeración interior	sí

Avance f en acero < 500 N/mm ²	0,02 mm/rev,
Longitud útil	20 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 20 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Accesorios

Soporte de apriete para torneado KOMET UniTurn® para uso vertical (sin barra de mandrinar) Ø de mango d / Ø de perforación d1 16/4 mm	240100 16/4
Soporte de apriete para torneado KOMET UniTurn® para uso vertical (sin barra de mandrinar) Ø de mango d / Ø de perforación d1 12/4 mm	240100 12/4