


**Garant****SCMT 09T304, Clase: HB7415**

## Datos de pedido

Número de pedido	260742 HB7415
GTIN	4045197672384
Clase de artículo	21G

## Descripción

SCMT 09T304 HB7415 Radio angular: 0,4 mm  
Clase: HB7415  
Rompevirutas: TIS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 1 mm  
Avance  $f$ : 0,1 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 70 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1 mm
Aplicación principal	S
Rompevirutas	TIS
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,1 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7415

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 70 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado