

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 5/03mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260016 5/03
GTIN	4045197651785
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 0301..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	6 mm
Tamaño de placa	3 mm
Código ISO Soporte	E05H SCLCR/L03
Desplazamiento central L_3	3 mm
Longitud de la cabeza L_1	10 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 19
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción L_2	4,8 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX6

674248 TX6

Juego de tornillos para plaquita Tipo 19

269028 19

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500