


Garant**Plaquita de tronzar neutro, HU9310, Ancho de tronzado w: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273298 6
GTIN	4067263126805
Clase de artículo	21J

Descripción**Aplicación:**

Para lamas de tronzado n.º 273551 – 273558.

Descripción técnica

Recubrimiento	Sin revestimiento
Radio angular	0,3 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Ancho de tronzado w	6 mm
Material de corte	HM
Avance f	0,17 mm/rev,
Aplicación principal	N
Condición de corte	continuo
Clase	HU9310
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro

Tipo de producto

Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	380 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	360 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	280 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		