

**Barra de mandrinar de acero A.. SCLCR 95°, para plaquitas de corte reversibles CC.., derecha****Datos de pedido**

Número de pedido	260028 25/09
GTIN	4960664541232
Clase de artículo	25U

Descripción**Ejecución:**

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	27 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Tornillo para plaquita reversible	269022 3
Código ISO Soporte	A25S SCLCR/L09
Tamaño de placa	9 mm
Desplazamiento central L_3	13,5 mm
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L_2	24 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	25 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/260028-25/09>
