

## Barra de mandrinar MD, izquierda, $\varnothing$ de mango / tamaño de plaquita: 12/06mm



## Datos de pedido

Número de pedido	260017 12/06
GTIN	4045197651907
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Desplazamiento central L <sub>3</sub>	8 mm
Tamaño de placa	6 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	14 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	CC 0602
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	10 mm
Código ISO Soporte	E12M SCLCR/L06
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	11,5 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	SÍ



Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500