

Garant**Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM 2xD, AlTiN, MF: 5X0,5****Datos de pedido**

Número de pedido	139675 5X0,5
GTIN	4067263128618
Clase de artículo	11D

Descripción**Ejecución:**

Fresa para roscar de MDI **con separación desigual entre los filos y mayor número de filos**. Gracias a la **separación desigual** entre los filos se logra una **gran suavidad de marcha** y se alarga la **vida útil de la herramienta**.

Geometría universal de nuevo desarrollo y **recubrimiento de altas prestaciones** para el uso en un amplio abanico de materiales.

- **Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.**
- **Mayor número de filos.**
- **Recubrimiento HiPIMS basado en AlTiN de última generación.**
- **Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.**

Alimentación interna de refrigerante $\geq 4 \times 0,5$

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.

Forma **HB**: pedir con n.º **139675 + 129100 HB**.

Forma **HE**: pedir con n.º **139675 + 129100 HE**.

Descripción técnica

Paso de rosca	0,5 mm
Número de dientes Z	4
Ø nominal D _c	4,1 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Refrigeración interior	sí

Hoja de datos

Ø de mango D _s	6 mm
Avance f _z en acero < 750 N/mm ²	0,035 mm
Longitud total L	58 mm
Longitud de filo L _c	10,25 mm
Longitud del mango L _s	37,1 mm
Profundidad de rosca	10,25 mm
Tamaño de rosca	M5×0,5
Perfil de rosca	Perfil total
Recubrimiento	AlTiN
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	MF-LH
Tipo de rosca	EG-MF
Tipo de rosca	EG-MF-LH
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	MDI
Norma rosca	DIN 13
Mango	DIN 6535 HA con h6
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero pasante
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
División de los cortes	desigual
anillo de color	verde
Aplicación interior/exterior	interior
Serie	Master TM
Tipo de producto	Fresa de roscado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	220 m/min	N

Hoja de datos

Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	220 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	180 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	45 m/min	H
TOOLOX 33	adecuado	85 m/min	H
TOOLOX 44	adecuado	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	50 m/min	S
GG(G)	adecuado	120 m/min	K
CuZn	adecuado	200 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
Aire	adecuado		

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/139675-5X0,5>