



Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 8/06mm



Datos de pedido

Número de pedido	260029 8/06
GTIN	4960664541140
Clase de artículo	25U

Descripción

Ejecución:

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.

Refrigeración interior: sí

Ø de mango D_3 : 8 mm

Código ISO Soporte: A08X SCLCR/L06

Ángulo de ajuste κ : 95 grados

Plaquita de corte adecuada: CC.. 0602..

Ø perforación previa mínima D_{\min} : 10 mm

Desplazamiento central L_3 : 5 mm

Descripción técnica

Tamaño de placa	6 mm
Código ISO Soporte	A08X SCLCR/L06
Desplazamiento central L_3	5 mm
Tornillo para plaquita	269022 2
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Ø perforación previa mínima D_{\min}	10 mm
Longitud total L	120 mm
Longitud de sujeción L_2	7 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados

Ø de mango D _s	8 mm
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Norma	DIN 8024
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre Tipo 2	269022 2
Tornillo de amarre	269405
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8