


CNMM 120408, Clase: CA510

Datos de pedido

Número de pedido	250491 CA510
GTIN	4960664697267
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMM 120408 CA510 Clase: CA510

Rompevirutas: PX

Profundidad de corte a_p : 1 - 11 mm

Avance f : 0,25 - 0,9 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 450 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	1 - 11 mm
Rompevirutas	PX
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 450 m/min
Avance f	0,25 - 0,9 mm/rev,

Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMM 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado