

 **KOMET**
Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango combinado, 2×D, Ø DC m7: 36mm

Datos de pedido

Número de pedido	235500 36
GTIN	4047109026322
Clase de artículo	24P

Descripción
Ejecución:
Con mango combinado.

- **Canales de refrigeración optimizados para la evacuación segura de las virutas.**
- **Ángulo de punta de 174° para una base de perforación prácticamente plana.**

Aplicación:

- **Uso fijo y rotatorio.**
- **Para condiciones de perforación difíciles (película de laminación, biseles de fundición, corte interrumpido).**
- **Para taladrados con una tolerancia de $\pm 0,2$ mm.**

Con plaquitas n.º 236520 – 236576.

Suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Longitud de voladizo L_A : 101 mm

Ø de mango D_s : 32 mm

Longitud del mango L_s : 60 mm

Código ISO plaquita de corte: SOEX 120508 44-..

Juego tornillo para plaquita reversible: 239652 20IP (6,3 Nm)

Descripción técnica

Número de filos Z	1
Ø de mango D_s	32 mm

Longitud útil L ₁	72 mm
Código ISO plaquita de corte	SOEX 120508 44-..
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 20IP (6,3 Nm)
Longitud del mango L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	36
Longitud total L	161 mm
Longitud de voladizo L _A	101 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	2×D
Mango	DIN 6535 HE, DIN 6595
Empleo de taladro	Centrado
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	Taladrado de agujeros ciegos
Empleo de taladro	Perforación de huecos
Empleo de taladro	salida inclinada
Empleo de taladro	bombeado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 20IP	239652 20IP
	674252 20IP

Punta de precisión para Torx Plus®, mango E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP
