


TNGA 160408, KBN05M, Tipo: ME

Datos de pedido

Número de pedido	255661 ME
GTIN	4960664599158
Clase de artículo	25H

Descripción
Ejecución:

Plaquitas CBN con revestimiento de **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 o 3 filos por plaquita.

Clase: KBN05M

Ejecución de la arista de corte: ME

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,2 mm

Avance f : 0,1 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 200 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 200 m/min
Avance f	0,1 - 0,2 mm/rev,
Ejecución de la arista de corte	ME
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,2 mm
Radio angular	0,8 mm

Clase	KBN05M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CBN
Código ISO plaquita de corte	TNGA 160408
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	KBN05M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		