

Garant**Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, Ø e8
DC: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	205266 6
GTIN	4067263130451
Clase de artículo	11X

Descripción**Ejecución:**

Para el desbastado.

Rectificado de pulimento especial para el mecanizado de metales no férricos.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, destalonado excéntrico, canales de viruta grandes.

Hasta 2×D en materiales sólidos con tasas de avance máximas y elevadas y gran suavidad de marcha.

Posibilidad de rampas de hasta 45°.

Tasas de avance máximas en la inmersión vertical gracias a una **geometría de inmersión especial**.

Descripción técnica

Mango	DIN 6535 HA con h6
Ángulo de hélice	35 grados
Tolerancia Ø nominal	e8
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Redondeo de esquinas r _v	0,2 mm
Longitud total L	62 mm
Voladizo L ₁ incl. cuello	24 mm
Avance f _z para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,08 mm

Hoja de datos

Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HA
Avance f_z para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,1 mm
\varnothing de cuello D_1	5,5 mm
\varnothing de corte D_c	6 mm
Número de dientes Z	3
\varnothing de mango D_s	6 mm
Longitud de filo L_c	18 mm
Serie	Master Alu
Recubrimiento	DLC
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Perfil de fresado	WR
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,5×D al contornear
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio	adecuado	450 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	400 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	380 m/min	N
PA 66	adecuado con restricciones	120 m/min	N

Hoja de datos

PEEK	adecuado con restricciones	100 m/min	N
Cu	adecuado	160 m/min	N
CuZn	adecuado	200 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB