


WNGA 080408, KBN35M, Tipo: ME

Datos de pedido

Número de pedido	255691 ME
GTIN	4960664544882
Clase de artículo	25H

Descripción
Ejecución:

Plaquitas CBN con revestimiento de **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 o 3 filos por plaquita.

Clase: KBN35M

Ejecución de la arista de corte: ME

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,2 mm

Avance f : 0,1 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 200 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,2 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 200 m/min
Ejecución de la arista de corte	ME

Clase	KBN35M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CBN
Código ISO plaquita de corte	WNGA 080408
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	KBN35M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
irregular	adecuado con restricciones		
interrumpido	adecuado		
seco	adecuado		