

**Garant**
**Cabezal de corte QuickTurn, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/15mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	250607 20/15
GTIN	4045197650429
Clase de artículo	21U

## Descripción

### Ventaja:

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.**

Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.

Refrigeración interior: no

Código ISO Soporte: DDJNR/L 2025K15

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1506..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 32 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 46 mm

Longitud total L: 125 mm

Calzo: 259031 29

## Descripción técnica

Tamaño del mango	20 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2025K15
Tamaño de placa	15 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	46 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Tornillo para calzo	259025 4
Brida	259038 7

Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Calzo	259031 29
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Brida de sujeción	259351
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo para calzo Tipo 4	259025 4
Tornillo para calzo	259171
Brida de sujeción Tipo 6	259038 6
Calzo Tipo 29	259031 29
Brida de sujeción Tipo 7	259038 7
Brida de sujeción	259350
Calzo	259271