

Garant

Plaquita de corte de fresado RDHT 12T3, para fresas copiadoras y de planear, HB7810, con recubrimiento de diamante, positivo



Datos de pedido

Número de pedido	212262 ALU
GTIN	4069515015172
Clase de artículo	21B

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pm\acute{a}x.} = 2,5$ mm.

Descripción técnica

Material de corte	MD
Tipo	ALU
Código ISO plaquita de corte	RDHT 12T3
Clase	HB7810
Avance f_z por diente	0,22 mm
Número de cambios/cortes	1

Recubrimiento	diamantados
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	400 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	400 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	400 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		