

**Garant****DNMG 110408, Clase: HB7020**

## Datos de pedido

Número de pedido	250654 HB7020
GTIN	4045197699251
Clase de artículo	21G

## Descripción

DNMG 110408 HB7020 Clase: HB7020  
Rompevirutas: SS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 400 m/min

## Descripción técnica

Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 400 m/min
Rompevirutas	SS
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P

Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado