

Hoja de datos



Plaquita de corte de torneado TNMG 160404, para el acabado



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 251472 PR115S |
| GTIN | 4960664035755 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 25 - 70 m/min |
| Avance f | 0,04 - 0,2 mm/rev, |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Código ISO plaqita de corte | TNMG 160404 |
| Número de cambios/cortes | 6 |
| Aplicación principal | S |
| Clase | PR115S |
| Material de corte | HM |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Rompevirutas | MQ |
| Profundidad de corte a_p | 0,2 - 1 mm |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |

Hoja de datos

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado