



### Plaquita de corte de torneado KNUX 160405R, para mecanizado medio



#### Datos de pedido

Número de pedido	251030 HB7020-2
GTIN	4069515017343
Clase de artículo	21G

#### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	130 - 370 m/min
Rompevirutas	SM
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Clase	HB7020-2
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaqüita de corte	KNUX 160405R
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado