

Garant**GARANT Master Steel SlotMachine Fresa de desbastar VHM HPC, TiAlN, Ø d11
DC: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG1050 14
GTIN	4067263134961
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Con un innovador perfil de labio, optimizado para velocidades de avance relativamente altas. Protección de bordes cortantes mejorada mediante un ligero redondeo de los bordes. Resistencia a la rotura por flexión optimizada gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos. Avance posible del diente hasta 0,1 mm a una profundidad de hasta 2×D (en la ranura completa).

Como 205550.**Ventaja:**

La geometría de la herramienta permite viruta arrollada especialmente estrecha, que se evacua a través de cavidades para la viruta planas. Por lo tanto, la herramienta mantiene un núcleo extremadamente estable. Ángulo de inmersión posible hasta 10°, gracias a la posición libre frontal amplia.

Aplicación:

Para el mecanizado de desbastado, especialmente adecuado para el mecanizado de ranuras completas

Descripción técnica

Ángulo de hélice	42 grados
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical

Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Ángulo del chaflán angular	45 grados
Ø de mango D_s	14 mm
Mango	DIN 6535 HB con h6
Ø de cuello D_1	13 mm
Avance f_z para contornear en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Tolerancia Ø nominal	d11
Voladizo L_1 incl. cuello	36 mm
Número de dientes Z	5
Longitud de filo L_c	26 mm
Longitud total L	83 mm
Anchura del chaflán angular con 45°	0,7 mm
Ø de corte D_c	14 mm
Serie	Master Steel
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Perfil de fresado	NR
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,3 \times D$ en contornear
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
--	-----	-------	------------

Acero < 500 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	35 m/min	M
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

Accesorios

Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Steel
SlotMachineHPC Ø d11 DC 14 mm

205550 14