

**APKT 1003 PDER, HBM025, Tipo: UNI****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2141 UNI
GTIN	4067263132561
Clase de artículo	GGN

**Descripción****Idóneo para:**

HOLEX GG2123, GG2124, así como las fresas angulares de 90° GARANT y HOLEX n.º 215800 – 215870.

**Contenido:**

50 × 215886 UNI

**Nota:**

Valores aproximativos de aplicación

Para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\text{máx}} = 4,8$  mm.

**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	APKT 1003 PDER
Clase	HBM025
Material de corte	HM
Grosor de plaquita	3,5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	220 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	290 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	150 m/min	M
GG(G)	adecuado	150 m/min	K
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

## Accesorios

APMT 100305 TR Tipo UNI

215880 UNI

APKT 1003 PDER Tipo UNI

215886 UNI