

Garant

Plaquita de corte de torneado CC.T 120408, para mecanizado medio



Datos de pedido

Número de pedido	260160 HB7020-2
GTIN	4069515020084
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Clase	HB7020-2
Tolerancia	M
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 350 m/min

Hoja de datos

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado