



Cabezal de ajuste de precisión KOMET® B301, Ø D_{mín}: 44mm



Datos de pedido

Número de pedido	238301 44
GTIN	4047109005686
Clase de artículo	24B

Descripción

Ejecución:

Con unión ABS® B301 y para el asiento de los insertos de tornado de precisión M302.

La etapa de aproximación mínima es de 0,002 mm en el Ø mediante el nonio. Alimentación central del refrigerante hasta el filo.

Aplicación:

Para el taladrado interior de Ø29,5 a 121 mm.

Ajuste del inserto para torneado de precisión en estado de apriete para una precisión de trabajo máxima.

Nota:

Pedir por separado el inserto para torneado de precisión n.º 238310 (M302) adecuado y las plaquitas de corte.

Descripción técnica

Aplicación	238310 20
Ø del mango ABS® D _s	32
Ø mínimo D _{mín} .	44
Longitud de voladizo L ₁	60 mm
Juego de tornillos de apriete	249900 SW4/10
Ø intervalo de husillo	44 - 50 mm

Mango	ABS
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	salida inclinada
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Inserto para torneado de precisión KOMET®M302 Tipo 20	238310 20
---	-----------