

HOLEX

Cepillo circular con mango Alambre INOX 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 50X10mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG5742 50X10
GTIN	4067263136293
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Corresponde al n.º 574253.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.

Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Ø de mango D _s	6 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Anchura de los filamentos L ₁	10 mm
Longitud de guarnición H ₁	12 mm
Ø del cepillo D ₁	50 mm
Grosor de las cerdas	0,2 mm
Material dotación	Alambre INOX

Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular

Accesorios

Cepillo circular con mangoAlambre INOX 0,20 mm Ø del cepillo D1× ancho de corte L1 50X10 mm	574253 50X10
---	--------------