


Garant

Plaquita de corte de torneado SNMG 120408, para desbastes



Datos de pedido

Número de pedido	251324 HB7130-2
GTIN	4069515022828
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Material de corte	HM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,2 - 0,55 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	1,5 - 7 mm
Clase	HB7130-2
Número de cambios/cortes	8
Rompevirutas	VG
Asignación fino/desbaste	Acabado

Hoja de datos

Código ISO plaquita de corte

SNMG 120408

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado