


HOLEX

Paquete económico de cepillo circular con mango de alambre de acero 0,30 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 80X18mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG5740 80X18
GTIN	4067263136392
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Corresponde al n.º 574050.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.

Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Anchura de los filamentos L ₁	13 mm
Longitud de guarnición H ₁	20 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Grosor de las cerdas	0,3 mm
Ø del cepillo D ₁	80 mm
Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	ondulado

Tipo de producto

Cepillo circular

AccesoriosCepillo circular con mango
Alambre de acero 0,30 mm Ø
del cepillo D1× ancho de corte L1 80X18 mm

574050 80X18