

Garant

Plaquita de corte de torneado CNMG 120408, para desbastes



Datos de pedido

Número de pedido	250322 HB7035-2
GTIN	4069515016209
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7035-2
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Material de corte	HM
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 290 m/min
Rompevirutas	SG
Aplicación principal	P

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado