



## Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,30 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 70X16mm



### Datos de pedido

Número de pedido	GG5740 70X16
GTIN	4067263136385
Clase de artículo	GGN

### Descripción

#### Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.  
Corresponde al n.º 574050.

#### Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.  
Para desoxidado, decapado, limpieza.

### Descripción técnica

Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	70 mm
Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	14 mm
Grosor de las cerdas	0,3 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	19 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min <sup>-1</sup>
Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	ondulado

Tipo de producto

Cepillo circular

---

**Accesorios**Cepillo circular con mango  
Alambre de acero 0,30 mm Ø  
del cepillo D1× ancho de corte L1 70X16 mm

574050 70X16