


HOLEX**Cepillo circular Alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1× Ø de perforación d1/rosca M: 115X22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5712 115X22
GTIN	4067263136194
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.** Corresponde al n.º 571203.

Aplicación:

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.

Descripción técnica

Número de trenzados	20
Ø del cepillo D ₁	115 mm
Longitud de guarnición H ₁	24 mm
Ø de la perforación d ₁	22 mm
Velocidad de giro máxima	12500 min ⁻¹
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Anchura de los filamentos L ₁	14 mm

Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo circular

Accesorios

Cepillo circular Alambre de acero 0,50 mm Ø del cepillo D1× Ø de perforación d1/rosca M 115X22 mm	571203 115X22
--	---------------