

**Garant**

**Paquete económico de muela abrasiva a láminas speed CER plana, Tamaño de grano: 40**

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG5234 40
GTIN	4067263136613
Clase de artículo	GGN

**Descripción****Ejecución:**

- **Grano de cerámica autoafilable (CER) de alta calidad, para un rendimiento de abrasión máximo y presión de aplicación baja.**
- **Con recubrimiento activo de rectificado para un rectificado de pulimiento frío.**
- **Tejido de mezcla de polycotton, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.**
- **Plato de plástico de poliéster ergonómico y amortiguador de vibraciones (se puede echar hacia atrás).**
- **Los mejores resultados en lijadoras angulares de alto rendimiento.**

**speed** - Disposición de las láminas plana para un **gran volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo y** vida útil elevada.

Conforme a 565234.

**Aplicación:**

Achaflanado, mecanizado de cantos y mecanizado de superficies exactos.

**Descripción técnica**

Ø de perforación	22,23 mm
------------------	----------

Contenido	100
Tamaño de grano	40
Ø de muela	115 mm
Descripción de la forma	plano
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Recubrimiento activo de rectificado, refrigerante	sí
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

## Accesorios

Muela abrasiva a láminasspeed CER plano Tamaño de grano 40

---

565234 40