

Garant**Muela abrasiva a láminas speed CER plano, Ø 115 mm, Tamaño de grano: 120****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5234 120
GTIN	4067263136644
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

- **Grano de cerámica autoafilable (CER) de alta calidad, para un rendimiento de abrasión máximo y presión de aplicación baja.**
- **Con recubrimiento activo de rectificado para un rectificado de pulimiento frío.**
- **Tejido de mezcla de polycotton, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.**
- **Plato de plástico de poliéster ergonómico y amortiguador de vibraciones (se puede echar hacia atrás).**
- **Los mejores resultados en lijadoras angulares de alto rendimiento.**

speed - Disposición de las láminas plana para un **gran volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo y** vida útil elevada.

Conforme a 565234.

Aplicación:

Achaflanado, mecanizado de cantos y mecanizado de superficies exactos.

Descripción técnica

Tamaño de grano	120
Descripción de la forma	plano
Contenido	100
Ø de muela	115 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Recubrimiento activo de rectificado, refrigerante	sí

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Muela abrasiva a láminasspeed CER plano Tamaño de grano 120

565234 120