

**Garant****Muela abrasiva a láminas speed ZA plano, Ø 125 mm, Tamaño de grano: 80**

## Datos de pedido

Número de pedido	GG5275 80
GTIN	4067263136729
Clase de artículo	GGN

## Descripción

### Ejecución:

- **Corindón de circonio (ZA) premium para un rendimiento de abrasión máximo.**
- **Tejido de mezcla de poliéster-algodón, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.**
- **Estable plato de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.**
- **Apropiado de forma universal para acero e INOX.**
- **Los mejores resultados en lijadoras angulares poco potentes y de alto rendimiento.**

**speed** - Disposición de las láminas plana para un **gran volumen de arranque de virutas** y vida útil elevada.

Conforme a 565275.

### Aplicación:

Achaflanado, mecanizado de cantos y mecanizado de superficies exactos.

## Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Tamaño de grano	80
Contenido	100

Descripción de la forma	plano
Ø de muela	125 mm
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

### Accesorios

Muela abrasiva a láminasspeed ZA plano Tamaño de grano 80

565275 80