

Garant**Disco de corte de acero EXTRA ESTRECHA, Ø de disco/número de piezas:
230/100****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | GG5262 230/100 |
| GTIN | 4067263136934 |
| Clase de artículo | GGN |

Descripción**Ejecución:**

Nueva versión **de alto rendimiento** fabricada según la tecnología más moderna, con una clara ventaja de productividad y excelente sensación de corte. **Máximo rendimiento de corte** gracias a superficies laterales rugosas, de rectificado libre, durabilidad extraordinaria, **comportamiento de corte mejorado**.

Los espesores de disco reducidos favorecen un tronzado **rápido sin fatiga y con un gran ahorro de tiempo. Superficies de corte limpias, formación de rebabas apenas existente.**

Corresponde al n.º 563262.

Tipo especial para **acero**, versión de alto rendimiento.

Especificación:

A46S-BF.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|--------------|
| Contenido | 100 |
| Para grosor de material | 5,7 - 9,5 mm |
| Anchura del disco de corte | 1,9 mm |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Ø de perforación | 22,23 mm |
| Forma | 41 |
| Ø de muela | 230 mm |
| Descripción de la forma | recto |
| Velocidad de giro máxima | 6600 min ⁻¹ |
| Especificación | A46S-BF |
| Medio abrasivo | Grano abrasivo corindón (A) |
| Símbolo de medio abrasivo | A |
| Ángulo de inclinación recomendado | Radio grados |
| Optimizado para material de trabajo | Hormigón |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular |
| Velocidad circunf. máxima | 80 m/s |
| Tipo de producto | Disco de corte |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado | | |
| GG(G) | adecuado con restricciones | | |
| Plástico, PRFV | adecuado con restricciones | | |
| seco | adecuado | | |

Accesorios

Disco de corte, versión de alto rendimientoEXTRA ESTRECHO, acero Ø de muela 230 mm

563262 230

