

Garant**CC. T 09T302, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	260056 HB7020
GTIN	4045197699299
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 09T302 HB7020 Clase: HB7020
Rompevirutas: SS
Tolerancia: MF
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Avance f : 0,05 - 2,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 400 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,05 - 2,5 mm/rev,

Rompevirutas	SS
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado