

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
40/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250627 40/15
GTIN	4045197650658
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Calzo	259031 28
Juego de espigas elásticas	259047 2
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	50 mm
Tamaño de placa	15 mm
Código ISO Soporte	A40T PDUNR/L15
Juego de resortes	259044 2
Tornillo de palanca articulada	259018 7
Desplazamiento central $L_3$	27 mm
Palanca articulada	259015 8
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción $L_2$	38,5 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Ø de mango $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Palanca articulada Tipo 8	259015 8
Tornillo de palanca articulada Tipo 7	259018 7
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Calzo Tipo 28	259031 28
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500