

Garant**Unión de ensamblaje 6GP48, Contenido: 50ml****Datos de pedido**

Número de pedido	GG8070 50
GTIN	4067263137313
Clase de artículo	00N

Descripción**Ejecución:**

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Tipo **6GP48**. Producto de endurecimiento rápido con resistencia al calor para la fijación de uniones de ensamblaje cilíndricas. Para la sujeción de casquillos cilíndricos en bloques de motor. También adecuado para la fijación de los cojinetes en hornos adecuados.

Característica:

Contenido de 3 unidades

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Capacidad	50 ml
intersticio máximo	0,2 mm

Clase de resistencia	altamente resistente
adecuado para material	Metal
Par inicial de arranque mínimo	40 Nm
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Base química	Metacrilato
Para tamaño de rosca M hasta	M20
Serie	GreenPlus
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	endurecimiento rápido
Color	verde
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Forma	líquido
Densidad	1,1 g/cm ³
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Viscosidad dinámica	400 - 700 mPas
Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
Punto de inflamación	100 °C
Tipo de producto	Producto de ensamblaje

Accesorios

Unión de ensamblaje6GP48 Contenido 50 ml

088070 50