

Garant
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/09mm**


Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260032 16/09 |
| GTIN | 4045197652256 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3.. |
| Tamaño de placa | 9 mm |
| Código ISO Soporte | A16Q SCLCR/L09 |
| Ø perforación previa mínima D_{\min} | 20 mm |
| Desplazamiento central L_3 | 11 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 8 |
| Longitud total L | 180 mm |
| Longitud de sujeción L_2 | 14 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados |
| Ø de mango D_s | 16 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo de boca | derecha |
| Profundidad de giro interior hasta | 3×D |
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500